



Snittapforlænger, Type: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 7
GTIN	4045197336712
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til firkant K_1	7 mm
Forlænger L_3	130 mm
Til nom. gevind- \emptyset d_1 DIN 371	M9
Forlænger \emptyset D_4	15 mm
Forlænger \emptyset D_3	9 mm
Forlænger K_2	7 mm
Til nom. gevind- \emptyset d_1 DIN 374/376	M12
Forlænger L_2	60 mm
Til indspændingslængde l_1	31 mm

Til gevindskift-Ø d ₂	9 mm
Produkttype	Forlænger