

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selvspændende højtydende borepatron, Type: 65/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Artikelklasse	33A

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Type	65/10
Borepatronkonus	B 10
Borehovedlængde lukket	68 mm
Borehovedlængde åbnet	61,5 mm
Største borepatronkonus-Ø	10,094 mm
Spændeområde	0,5 - 6,5 mm
Udvendig Ø	34 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

