



Snittapforlænger med IK, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 6
GTIN	4045197603548
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til firkant K_1	6,2 mm
Forlænger K_2	6,2 mm
Til indspændingslængde l_1	30 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	13 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	8 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M11
Forlænger $\varnothing D_3$	8 mm

Forlænger L ₂	60 mm
Forlænger L ₃	130 mm
Produkttype	Forlænger