



Selvspændende højtydende borepatron Spiro, Type: 100/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus	B 16
Borehovedlængde lukket	91,5 mm
Borehovedlængde åbnet	80 mm
Type	100/16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Udvendig Ø	43 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

