

HOLEX**Spændepatroner, BT 40, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302865 32
GTIN	4045197549082
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**
- **Spændekraft op til 1000 Nm.**

Infotekst:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem. Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider. T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret. Absolut rolig gang af spændemotrikken.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemotrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.

Fastspændingsbolte nr. 308760 – 308795.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

passende hagenøgle nr. 628400

68 / 75

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Spændestang, udv. Ø D	66 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40