

**Industrigulvkost Elaston, Længde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	087520 600
GTIN	4250560509482
Artikelklasse	08R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Træryg med skafthul med Ø 24 mm. Til groft snavs, vandfast, ekstremt holdbar.

**Teknisk beskrivelse**

Anvendelsesområde – tilsmudsning	til groft snavs, ekstremt holdbar
vandfast	ja
Skaftsystem	Skaftul
Bredde, legeme	600 mm
Materiale, legeme	Saddeltræ
Bestykning	Elaston
Børstefladefarve	rød
Besætningsform	helt besat
med ridseplade	nej
Egnet til skaft-Ø	24 mm
Produkttype	Kost

---

**Tilbehør**

Teleskopskaft, kan indstilles i længden Skaft-Ø 24 mm	087537 24
Kosteskafteholder universal Egned til skaft-Ø 24-28 mm	087539 24-28
Koste-/redskabsskafter, sæt 10 dele Skaft-Ø 24 mm	087535 24