

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872), passer til konusdornstørrelse: 50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308820 50
GTIN	2050001078063
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Udførelse:

Spændenøgle i ét stykke.

Fordel:

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

Anvendelse:

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Nøglevidde str.: 30 mm

Teknisk beskrivelse

Passer til konus	50
Nøglevidde str.	30 mm
Produkttype	Spændenøgle