



Spændebolt 90° tætnet, med boring, Passer til konus: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308795 40
GTIN	4045197532787
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	60 mm
Krave-Ø D	23 mm
Hoved-Ø D ₁	15 mm
L ₁	35 mm
Gevind M	M16
Passer til konus	40
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40

Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308835 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308825 40