

**ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 kort, Til ER-spændetænger: 16 ER****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302820 16
GTIN	4250122615385
Artikelklasse	36E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

Alle skafter er brunerede. Afbalanceringsgrad G6,3/20000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængerrikt. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309720.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra ER-spændemøtrik	16
Udragende længde, A-mål	70 mm

Spændeområde	0,5 - 10 mm
Til ER-spændetænger	16
ER-spændenøgle	16
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	BT 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC

## Tilbehør

HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændepatronsæt, 10 dele, 1-10 mm med tætning og sprøjtedyser	309165
HP-spændepatronsæt med tætning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændepatronsæt, 10 dele, 1-10 mm	309160
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
HP-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
HP-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8

ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
HP-spændepatronsæt (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændepatronsæt, 10 dele, 1-10 mm	309012
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændepatronsæt, 10 dele, 1-10 mm med tætning	309164
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 16	309700 16
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 16	309680 16
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
HP-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3

ER-spændenøgle 1/2 tomme str. 25 Til ER-spændetangspatron 16	309720 16
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
HP-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændepatron med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
HP-spændepatron Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændepatronsæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm med tætning	309014

ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 5 mm

308922 5

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50

308785 50