

## Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388, passer til konusdornstørrelse: 50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308830 50
GTIN	2050001078087
Artikelklasse	37D

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spændenøgle i ét stykke.

**Fordel:**

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

**Anvendelse:**

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Nøglevidde str.: 30 mm

### Teknisk beskrivelse

Passer til konus	50
Nøglevidde str.	30 mm
Produkttype	Spændenøgle