



## OZ-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 70, Spændeområde: 2-25 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302880 2-25
GTIN	4250122612087
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.

Kuglelejret omløbermøtrik med højere holdekraft og bedre koncentricitet.

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i spændetænger iht. **ISO 10897**.

#### Leveringsomfang:

Inklusive OZ-spændemøtrik.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, OZ-spændepatroner nr. 309540 – 309565, hagenøgle nr. 628400.

Spåntagingsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 60 mm

Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670: 2 - 25

passende hagenøgle nr. 628400: 58/62

### Teknisk beskrivelse

Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670	2 - 25
passende hagenøgle nr. 628400	58/62
Udragende længde, A-mål	70 mm
Spændeområde	2 - 25 mm

Udvendig Ø D	60 mm
Adapter	BT 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 40 SK	308820 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40

Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Hagenøgler med næse Til udvendig møtrik-Ø 58/62 mm	628400 58/62
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40