

**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302900 22
GTIN	4250122613961
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
passende specialnøgle nr. 309840	22
Ekstra medbringerring nr. 309870	22
Udvendig Ø D	40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22
Adapter	BT 40 kort

Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Medbringerring Til dorn-Ø 22 mm	309870 22
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40