



Båndslibemaskine GI, Type: 790201



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077613 790201
GTIN	2050001676757
Artikelklasse	03H

Beskrivelse

Udførelse:

GRIT GI-båndslibeprogrammet er udviklet til industriens høje krav: **Robust konstruktion**, med **ekstremt kraftige motorer**.

- **Høj rentabilitet på grund af den optimale slibeeffekt.**
- **Kraftig motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patenteret båndspændesystem**
- **Høj arbejdssikkerhed: Anslag, slibespalte og øjenværn kan indstilles separat.**

Grundmodulet til industriel båndslibning.

- **Komfortabel betjening, vibrationsfri drift.**
- **Med konstant omdrejningstal til høj spåntagningsydelse.**
- **Forberedt med tilslutningsmulighed til centrale udsugningsanlæg.**

Anvendelse:

Sammen med maskinfødderne nr. 077614 som **båndslibemaskine**, med **udvidelsesmodulerne til radius-, langs-, plan-, centerless-slibning og afgratning.**

Leveringsomfang:

Inklusive CEE-stik (16 A), 1 slibebånd.

Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 ff og nr. 558453-56.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	3000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GI 75

Båndbredde	75 mm
Vægt	65 kg
Båndlængde	2000 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Båndslibere

Tilbehør

Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558454 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558454 80
Maskinfod Type 99001003	077614 99001003
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558453 80
Maskinfod Type 99001004	077614 99001004
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558453 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 120	558310 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 60	558310 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558454 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558456 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558453 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558454 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558453 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 40	558310 40
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 80	558310 80