


3M**Aluminiumstape, Breddexlængde (mmxm): 38X50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.

3M™ 431 har fremragende tætningsegenskaber på grund af en god afskærmning af fugt og er velegnet til langtidsanvendelser.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	431
Tykkelse	0,09 mm
Længde	50 m
Bredde	38 mm
Farve	sølvfarvet
Trækstyrke	3,38 N/mm

Strækevne	5 %
temperaturbestandig op til	-55 - 155 °C
Bæremateriale	Aluminium
Mindst holdbar til	12 måned
Lagertemperatur	20 °C
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Klæbemiddel	akrylat
Med liner	nej
Lager luftfugtighed	50 %
Anvendelse	Indhylning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Kantning
Anvendelse	Afskærmning
Klæbekraft på stål	0,44 N/mm
Produkttype	Klæbebånd