

3M**Isolerbånd, 19 mm×25 m, Farve: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ Temflex® 165 er en **universelt anvendelig og blød PVC-isoleringsstape**. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Længde	25 m
Tykkelse	0,15 mm
Producentbetegnelse	3M® Temflex® 165
Bredde	19 mm
Farve	sort

Lagertemperatur	20 - 23 °C
Bæremateriale	PVC-folie
Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Markering
Trækstyrke	2 N/mm
Klæbekraft på stål	0,2 N/mm
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Strækkevne	200 %
Med liner	nej
temperaturbestandig op til	90 °C
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Produktnavnsegenskab	19 mm×25 m
Produkttype	Klæbebånd