



Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302920 16
GTIN	4250122613954
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring til fræser med tvæرنot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 16

Ekstra medbringerring nr. 309870: 16

passende specialnøgle nr. 309840: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra medbringerring nr. 309870	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udragende længde, A-mål	100 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm

Udvendig Ø D	32 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Medbringerring Til dorn-Ø 16 mm	309870 16
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40