



Spændebolt 90° tætnet, uden boring, Passer til konus: 50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308790 50
GTIN	4045197377883
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D ₁	23 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
L ₁	45 mm
Passer til konus	50
Krave-Ø D	38 mm
Gevind M	M24
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Samlet længde L	85 mm

Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	uden boring
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50