

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872), passer til konusdornstørrelse: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308820 40
GTIN	2050001078056
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Udførelse:

Spændenøgle i ét stykke.

Fordel:

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

Anvendelse:

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Nøglevidde str.: 19 mm

Teknisk beskrivelse

Passer til konus	40
Nøglevidde str.	19 mm
Produkttype	Spændenøgle