

**HOLEX****ER-spændetang, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 9mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308920 9      |
| GTIN                | 4045197151186 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tomrestørrelser via eShop.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 9 mm        |
| Adapter             | ER 16       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm     |
| Type                | 426 E       |
| Udvendig Ø D        | 17 mm       |
| Samlet længde L     | 27,5 mm     |
| Produkttype         | Spændehoved |

