



Roterende pinol 60°, Morsekonus: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320660 4
GTIN	4019208014258
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 68,5 mm

Nyttelængde B: 102,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 32 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 800 kg

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 60° A	32 mm
Hus-Ø D	68,5 mm

Nyttelængde B	102,5 mm
Morsekonus	MK4
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Til emnevægt	800 kg
Produkttype	Centerspids