

**Sæt med papirafdækningstape, Bredde×længde (mm×m): 19X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesakrepp® 4329 er en **let kreppet** tynd og **fleksibel papirafdækningstape**, har en høj vådslibestyrke og god **lak- og fillerhæftning**. Den er desuden egnet til generelle **afdæknings- og lakeringsopgaver** ved temperaturbelastninger op til 70 °C.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Bredde	19 mm
Længde	50 m
Tykkelse	0,13 mm
Producentbetegnelse	tesakrepp® 4329
Farve	gullig
Bæremateriale	Papir

Bemærk	Mulighed for påskrift
Bemærk	Kan rives af med hånden
Bemærk	Kan repulperes
Trækstyrke	0,33 N/mm
Med liner	nej
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
temperaturbestandig op til	70 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Strækevne	10 %
Antal klæbebånd	16
Klæbemiddel	Naturgummi
Anvendelse	Afdækningsarbejder
Klæbekraft på stål	0,28 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Produkttype	Klæbebånd