



Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320660 5
GTIN	4019208014364
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 88,5 mm

Nyttelængde B: 129 mm

Største spids-Ø 60° A: 40 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 2000 kg

Teknisk beskrivelse

Morsekonus	MK5
Til emnevægt	2000 kg

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	129 mm
Hus-Ø D	88,5 mm
Største spids-Ø 60° A	40 mm
Produkttype	Centerspids