



## Borepatron med radiallyås Extra RV Kunststofudførelse, Type: 10-1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Artikelklasse	39R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).**
- **Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.**
- **God rundløbsnøjagtighed.**
- **Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).**

Forsynet med opstartsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Type	10-1/2
Spændeområde	1 - 10 mm
Borehovedlængde lukket	60,9 mm
Maks. maskineffekt	1000 W
Udvendig Ø	42,7 mm
Adapter	1/2-20 tommer
Borehovedlængde åbnet	55 mm
Radial låsemekanisme	ja
Produkttype	Borepatron, nøglefri

