



Roterende pinol 60°, Morsekonus: 6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 320660 6 |
| GTIN | 4019208014425 |
| Artikelklasse | 35R |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 102,5 mm

Nyttelængde B: 152 mm

Største spids-Ø 60° A: 50 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,01 mm

Til emnevægt: 3500 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|----------|
| Hus-Ø D | 102,5 mm |
| Til emnevægt | 3500 kg |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nyttelængde B | 152 mm |
| Største spids-Ø 60° A | 50 mm |
| Morsekonus | MK6 |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm |
| Produkttype | Centerspids |