



## Tandkransborepatron Prima, Type: 16/18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Artikelklasse	39R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde lukket	98 mm
Type	16/18
Spændeområde	1 - 16 mm
Borepatronkonus	B 18
Største borepatronkonus-Ø	17,78 mm

Udvendig Ø	56,5 mm
Passende tandkransnøgle	S3
Produkttype	Tandkransborepatron