



Borepatron med radiallyås Extra RV Kunststofudførelse, Type: 13-3/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).**
- **Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.**
- **God rundløbsnøjagtighed.**
- **Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).**

Forsynet med opstartsbeskyttelse. **Spændefaser i hårdmetal** til reduktion af slitage.

Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde lukket	72,4 mm
Maks. maskineffekt	1000 W
Type	13-3/8
Spændeområde	1,5 - 13 mm
Udvendig Ø	42,7 mm
Adapter	3/8-24 tommer
Borehovedlængde åbnet	64,5 mm
Radial låsemekanisme	ja
Produkttype	Borepatron, nøglefri

