



## Tandkransborepatron Prima, Type: 10-1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342225 10-1/2
GTIN	4019208415888
Artikelklasse	39R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højreløb. **Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb**, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Type	10-1/2
Spændeområde	0,8 - 10 mm
Borehovedlængde lukket	61 mm
Udvendig Ø	34,5 mm
Adapter	1/2-20 tommer
Passende tandkransnøgle	S2

Produkttype

Tandkransborepatron