



Roterende pinol med forlænget spids 60°/30°, Morsekonus: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320670 1
GTIN	4019208017044
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede løbspids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side.

Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 34,5 mm

Nyttelængde B: 70,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 15 mm

Største spids-Ø 30° A: 9 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde B	70,5 mm
Største spids-Ø 60° A	15 mm
Til emnevægt	80 kg
Hus-Ø D	34,5 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	MK1
Største spids-Ø 30° A	9 mm
Spidslængde C	27 mm
Produkttype	Centrerspids