

**Tandkransborepatron, Type: 10/12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Artikelklasse	32W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

**Anvendelse:**

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Borepatronkonus	B 12
Type	10/12
Borehovedlængde lukket	61,4 mm
Spændeområde	0,8 - 10 mm
Største borepatronkonus-Ø	12,065 mm

Udvendig Ø	33,5 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron