

**Tandkransborepatron, Type: 10/16****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342220 10/16  |
| GTIN                | 4045197152923 |
| Artikelklasse       | 32W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

**Anvendelse:**

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Borepatronkonus           | B 16      |
| Største borepatronkonus-Ø | 15,733 mm |
| Spændeområde              | 1 - 10 mm |
| Borehovedlængde lukket    | 77 mm     |
| Type                      | 10/16     |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Udvendig Ø              | 42,4 mm             |
| Passende tandkransnøgle | S2                  |
| Produkttype             | Tandkransborepatron |