

**Indstiksdel med cylindrisk skaft, Skaft-Ø / borepatronkonus: 6/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Artikelklasse	32X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i **spændepatroner eller i fræserspændepatronen.**

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 6
Cylinder- skaftlængde	35 mm
Konus-Ø D	6,35 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Borepatronholder