



Tandkransborepatron Prima, Type: 6/10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Type	6/10
Største borepatronkonus-Ø	10,094 mm
Borepatronkonus	B 10
Borehovedlængde lukket	52,5 mm
Spændeområde	0,5 - 6,5 mm

Udvendig Ø	29,5 mm
Passende tandkransnøgle	S1
Produkttype	Tandkransborepatron