



Tandkransborepatron, Type: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342220 13
GTIN	4045197152930
Artikelklasse	32W

Beskrivelse

Udførelse:

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde lukket	77 mm
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Borepatronkonus	B 16
Type	13
Spændeområde	1,5 - 13 mm

Udvendig Ø	42,4 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron