

**Indstiksdel med cylindrisk skaft, Skaft-Ø / borepatronkonus: 8/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Artikelklasse	32X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i **spændepatroner eller i fræserspændepatronen.**

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Teknisk beskrivelse

Cylinder- skaftlængde	35 mm
Konus-Ø D	10,094 mm
Borepatronkonus DIN 238	B 10
Skaft-Ø	8 mm
Produkttype	Borepatronholder