

**Tandkransborepatron, Type: 16/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Artikelklasse	32W

Beskrivelse**Udførelse:**

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindlet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	3 - 16 mm
Borehovedlængde lukket	86,5 mm
Borepatronkonus	B 16
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Type	16/16

Udvendig Ø	50 mm
Passende tandkransnøgle	S3
Produkttype	Tandkransborepatron