

**Indstiksdel med cylindrisk skaft, Skaft-Ø / borepatronkonus: 10/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Artikelklasse	32X

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

**Anvendelse:**

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i **spændepatroner eller i fræserspændepatronen.**

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Teknisk beskrivelse**

Borepatronkonus DIN 238	B 10
Konus-Ø D	10,094 mm
Cylinder- skaftlængde	40 mm
Skaft-Ø	10 mm
Produkttype	Borepatronholder