



Tandkransborepatron Prima, Type: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 8
GTIN	4019208066974
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 8 mm
Type	8
Største borepatronkonus-Ø	12,065 mm
Borepatronkonus	B 12
Borehovedlængde lukket	57,5 mm

Udvendig Ø	29,5 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron