

**HOLEX****Tandkransborepatron, Type: 16/18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Artikelklasse	32W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

**Anvendelse:**

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	3 - 16 mm
Borepatronkonus	B 18
Borehovedlængde lukket	98 mm
Type	16/18
Største borepatronkonus-Ø	17,78 mm

Udvendig Ø	50 mm
Passende tandkransnøgle	S3
Produkttype	Tandkransborepatron