

3M**Isolerbånd, 19 mm×25 m, Farve: BLUE**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 083654 BLUE |
| GTIN | 4054596615403 |
| Artikelklasse | 08M |

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ Temflex® 165 er en **universelt anvendelig og blød PVC-isoleringsstape**. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------------|
| Længde | 25 m |
| Farve | blå |
| Bredde | 19 mm |
| Tykkelse | 0,15 mm |
| Producentbetegnelse | 3M® Temflex® 165 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Bæremateriale | PVC-folie |
| Strækevne | 200 % |
| Klæbekraft på stål | 0,2 N/mm |
| temperaturbestandig op til | 90 °C |
| Anvendelse | Kendetegn |
| Anvendelse | Fastgørelse |
| Anvendelse | Isolering |
| Anvendelse | Samling |
| Anvendelse | Markering |
| Lager luftfugtighed | 50 - 60 % |
| Trækstyrke | 2 N/mm |
| Lagertemperatur | 20 - 23 °C |
| Klæbebåndstype | enkelt-sided |
| Med liner | nej |
| Produktnavnsegenskab | 19 mm×25 m |
| Produkttype | Klæbebånd |