



Tandkransborepatron Prima, Type: 10/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Type	10/12
Borehovedlængde lukket	60,5 mm
Borepatronkonus	B 12
Største borepatronkonus-Ø	12,065 mm
Spændeområde	0,8 - 10 mm

Udvendig Ø	34,5 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron