

**Tandkransborepatron, Type: 10-3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Artikelklasse	32W

Beskrivelse**Udførelse:**

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højreløb. **Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb**, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,8 - 10 mm
Type	10-3/8
Borehovedlængde lukket	61 mm
Udvendig Ø	33,3 mm
Adapter	3/8-24 tommer
Passende tandkransnøgle	S2

Produkttype

Tandkransborepatron