

**Indstiksdel med cylindrisk skaft, Skaft-Ø / borepatronkonus: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Artikelklasse	32X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med cylinderskaft.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner, automater osv. Det cylindriske skaft kan opspændes i **spændepatroner eller i fræserspændepatronen.**

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Teknisk beskrivelse

Konus-Ø D	15,733 mm
Borepatronkonus DIN 238	B 16
Cylinder- skaftlængde	50 mm
Skaft-Ø	16 mm
Produkttype	Borepatronholder