



## Tandkransborepatron Prima, Type: 10/16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Artikelklasse	39R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Spændeområde	1 - 10 mm
Type	10/16
Borehovedlængde lukket	77 mm
Borepatronkonus	B 16

Udvendig Ø	42,8 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron