



## Tandkransborepatron, Type: 10-1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Artikelklasse	32W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højreløb. **Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb**, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Type	10-1/2
Borehovedlængde lukket	61 mm
Spændeområde	0,8 - 10 mm
Udvendig Ø	33,3 mm
Adapter	1/2-20 tommer
Passende tandkransnøgle	S2

Produkttype

Tandkransborepatron