



Tandkransborepatron Prima, Type: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 13
GTIN	4019208018096
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1,5 - 13 mm
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Borehovedlængde lukket	77 mm
Type	13
Borepatronkonus	B 16

Udvendig Ø	42,8 mm
Passende tandkransnøgle	S2
Produkttype	Tandkransborepatron