



## Tandkransborepatron, Type: 13-1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342235 13-1/2
GTIN	4045197152985
Artikelklasse	32W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Nøgleføring ikke hærdet.

Til højreløb. **Patronerne kan anvendes til højre og venstreløb**, da der kan foretages sikring med skrue (venstregevind).

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde lukket	74 mm
Type	13-1/2
Spændeområde	1,5 - 13 mm
Udvendig Ø	42,4 mm
Adapter	1/2-20 tommer
Passende tandkransnøgle	S2

Produkttype

Tandkransborepatron