



Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 1/12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342500 1/12 |
| GTIN | 4045197296788 |
| Artikelklasse | 32X |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Konus-Ø D | 12,065 mm |
| Borepatronkonus DIN 238 | B 12 |
| Morsekonus MK, størrelse | 1 |
| Produkttype | Borepatronholder |