

**Kreppet præcisionstape, Breddexlængde (mmxm): 19X50****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 083648 19X50  |
| GTIN                | 4042448816160 |
| Artikelklasse       | 08M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**tesakrepp® 4334** består af en ekstra tynd og rivefast papirbærelag. Muliggør en god positionering og er egnet til op til 8 uger udendørs samt til flotte **spartel-, maler- og lakeringsteknikker med skarpe lakerings- og malingskanter**. Der skal anvendes forskellige, følsomme overflader som f.eks. glas, aluminium, HPVC og træ.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Længde              | 50 m            |
| Farve               | gullig          |
| Tykkelse            | 0,09 mm         |
| Producentbetegnelse | tesakrepp® 4334 |
| Bredde              | 19 mm           |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Klæbemiddel                | akrylat                 |
| Trækstyrke                 | 0,3 N/mm                |
| Med liner                  | nej                     |
| Lagertemperatur            | 15 - 35 °C              |
| Lager luftfugtighed        | 50 - 70 %               |
| Bæremateriale              | Papir                   |
| Antal klæbebånd            | 1                       |
| Strækevne                  | 4 %                     |
| temperaturbestandig op til | 120 °C                  |
| Bemærk                     | UV-bestandig            |
| Bemærk                     | overriveligt med hånden |
| Bemærk                     | Mulighed for påskrift   |
| Klæbekraft på stål         | 0,19 N/mm               |
| Anvendelse                 | Afdækningsarbejder      |
| Klæbebåndstype             | enkelt-sided            |
| Produkttype                | Klæbebånd               |