

**ER-spændetang, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308930 12
GTIN	4045197151315
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	12 mm
Adapter	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	428 E
Udvendig Ø D	21 mm
Samlet længde L	31,5 mm
Produkttype	Spændehoved

