



Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303045 32
GTIN	4250122616320
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter er brunerede.

Leveringsomfang:

Inkl. fræerspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50